



Basiselement MK-schacht, zonder inwendige koeling, 12×D, Type: 25



Bestelgegevens

Bestelnummer	232270 25
GTIN	4045197717931
Artikelklasse	22G

Omschrijving

Uitvoering:

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

Opmerking:

Voedingswaarden f met 10% en v_c -waarden met 30% reduceren.

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: nee

Aantal snijkanten Z : 2

Ø-bereik D_c : 25 - 35 mm

Nuttige lengte L_1 : 300 mm

Morseconus MK maat: 4

Spanschroeven: 232990 TX15

Technische beschrijving

Ø-bereik D_c	25 - 35 mm
Nuttige lengte L_1	300 mm
Spanschroeven	232990 TX15
Morseconus MK maat	4
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	12×D
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	nee
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX15	232990 TX15
8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600