



## Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling, 12×D, Type: 13



### Bestelgegevens

Bestelnummer	232256 13
GTIN	4045197717795
Artikelklasse	22G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met inwendige koeling.

#### Opmerking:

Voedingswaarden  $f$  met 10% en  $v_c$ -waarden met 30% reduceren.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten  $Z$ : 2

Ø-bereik  $D_c$ : 13 - 17,5 mm

Nuttige lengte  $L_1$ : 156 mm

Schacht-Ø  $D_s$ : 20 mm

Schachtlengte  $L_s$ : 50 mm

Spanschroeven: 232990 TX8

### Technische beschrijving

Nuttige lengte $L_1$	156 mm
Schacht-Ø $D_s$	20 mm
Spanschroeven	232990 TX8
Ø-bereik $D_c$	13 - 17,5 mm
Schachtlengte $L_s$	50 mm
Aantal snijkanten $Z$	2
Uitvoering	12×D
Schacht	ISO 9766
Inwendige koeling	ja

Producttype

Wisselplaatboor

---

**Accessoires**

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm

211750 1,3

PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX8

232990 TX8