



Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling, 12×D, Type: 18



Bestelgegevens

Bestelnummer	232256 18
GTIN	4045197717801
Artikelklasse	22G

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.

Opmerking:

Voedingswaarden f met 10% en v_c -waarden met 30% reduceren.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z : 2

Ø-bereik D_c : 18 - 24 mm

Nuttige lengte L_1 : 288 mm

Schacht-Ø D_s : 25 mm

Schachtlengte L_s : 56 mm

Spanschroeven: 232990 TX9

Technische beschrijving

Ø-bereik D_c	18 - 24 mm
Schacht-Ø D_s	25 mm
Nuttige lengte L_1	288 mm
Spanschroeven	232990 TX9
Schachtlengte L_s	56 mm
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	12×D
Schacht	ISO 9766
Inwendige koeling	ja

Producttype

Wisselplaatboor

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX9

674248 TX9

Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX9

232990 TX9

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm

211750 2,2