



## Basiselement MK-schacht, zonder inwendige koeling, 1,5×D, Type: 12



### Bestelgegevens

Bestelnummer	232257 12
GTIN	4045197717849
Artikelklasse	22G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Recht gegroefd.**

#### Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Inwendige koeling: nee

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D<sub>c</sub>: 12 - 12,5 mm

Nuttige lengte L<sub>1</sub>: 18,8 mm

Morseconus MK maat: 2

Spanschroeven: 232990 TX7

### Technische beschrijving

Nuttige lengte L <sub>1</sub>	18,8 mm
Spanschroeven	232990 TX7
Ø-bereik D <sub>c</sub>	12 - 12,5 mm
Morseconus MK maat	2
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	1,5×D
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	nee
Producttype	Wisselplaatboor

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX7	674248 TX7
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX7	232990 TX7