



Basiselement MK-schacht, zonder inwendige koeling, 12×D, Type: 48



Bestelgegevens

Bestelnummer	232270 48
GTIN	4045197717955
Artikelklasse	22G

Omschrijving

Uitvoering:

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10. **Recht gegroefd.**

Opmerking:

Voedingswaarden f met 10% en v_c -waarden met 30% reduceren.

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: nee

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c : 48 - 65 mm

Nuttige lengte L_1 : 576 mm

Morseconus MK maat: 5

Spanschroeven: 232990 TX20

Technische beschrijving

Ø-bereik D_c	48 - 65 mm
Spanschroeven	232990 TX20
Nuttige lengte L_1	576 mm
Morseconus MK maat	5
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	12×D
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	nee
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX20	232990 TX20
8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600