



## Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling, 1,5×D, Type: 36



### Bestelgegevens

Bestelnummer	232240 36
GTIN	4045197717764
Artikelklasse	22G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

Met inwendige koeling.

#### Recht gegroefd.

#### Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik  $D_c$ : 36 - 47 mm

Nuttige lengte  $L_1$ : 70,5 mm

Schacht-Ø  $D_s$ : 40 mm

Schachtlengte  $L_s$ : 70 mm

Spanschroeven: 232990 TX20

### Technische beschrijving

Nuttige lengte $L_1$	70,5 mm
Schacht-Ø $D_s$	40 mm
Spanschroeven	232990 TX20
Ø-bereik $D_c$	36 - 47 mm
Schachtlengte $L_s$	70 mm
Aantal snijkanten Z	2

Uitvoering	1,5xD
Schacht	ISO 9766
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX20	232990 TX20
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600