



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Aluminium werkplatform met stalen rooster, Aantal treden inclusief platform: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	966149 4
GTIN	4031405510203
Artikelklasse	98G

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele, gelaste buisconstructie, tredes met stalen antisliprooster. Met kunststof antislipvoeten. Verrijdbaar met 2 wielen. Bovenste standvlak 550 × 300 mm.

Technische beschrijving

Grondvlak diepte	1,21 m
Platformhoogte zonder leuning	0,8 m
Wielen	ja
Gewicht	16 kg
Opstapje uitvoering	Trede
Materiaal	gelaste buisconstructie, treden met stalen antisliprooster
Werkhoogte ca.	2,8 m
Platformdiepte	300 mm

Oploopbaarheid	eenzijdig
Grondvlak breedte	0,78 m
Aantal treden inclusief platform	4
Platformbreedte	550 mm
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Werkplatform