

SWISS TOOLS

Boorstangschacht, HSK-T, Schacht-Ø / Ø D – A-maat: 40/32-115mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	320102 40/32-115
GTIN	2050001772688
Artikelklasse	36D

Omschrijving**Uitvoering:**

- Voor efficiënte draaibewerking.
- Voor links- en rechtsdraaiende bewerking.

Toepassing:

Voor de opname van wisselsnijkoppen.

Opmerking:

Zie voor geschikte wisselkoppen nr. 264826 – 264827.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	115 mm
Schacht-Ø	40 mm
Ø D	32 mm
Opname	HSK-T
Opnamenorm	ISO 12164-3
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstangbasisdeel