



Basiselement MK-schacht, zonder inwendige koeling, 1,5×D, Type: 18



Bestelgegevens

Bestelnummer	232257 18
GTIN	4045197717863
Artikelklasse	22G

Omschrijving

Uitvoering:

Recht gegroefd.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Inwendige koeling: nee

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c: 18 - 24 mm

Nuttige lengte L₁: 36 mm

Morseconus MK maat: 3

Spanschroeven: 232990 TX9

Technische beschrijving

Ø-bereik D _c	18 - 24 mm
Spanschroeven	232990 TX9
Nuttige lengte L ₁	36 mm
Morseconus MK maat	3
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	1,5×D
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	nee
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX9	232990 TX9
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX9	674248 TX9
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2