



Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling, 12×D, Type: 25



Bestelgegevens

Bestelnummer	232256 25
GTIN	4045197717818
Artikelklasse	22G

Omschrijving

Uitvoering:

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

Met inwendige koeling.

Opmerking:

Voedingswaarden f met 10% en v_c -waarden met 30% reduceren.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z : 2

Ø-bereik D_c : 25 - 35 mm

Nuttige lengte L_1 : 300 mm

Schacht-Ø D_s : 32 mm

Schachtlengte L_s : 60 mm

Spanschroeven: 232990 TX15

Technische beschrijving

Nuttige lengte L_1	300 mm
Ø-bereik D_c	25 - 35 mm
Spanschroeven	232990 TX15
Schacht-Ø D_s	32 mm
Schachtlengte L_s	60 mm
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	12×D
Schacht	ISO 9766

Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX15	232990 TX15
8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600