



Basiselement MK-schacht, zonder inwendige koeling, 1,5×D, Type: 36



Bestelgegevens

Bestelnummer	232257 36
GTIN	4045197717887
Artikelklasse	22G

Omschrijving

Uitvoering:

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

Recht gegroefd.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Inwendige koeling: nee

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c: 36 - 47 mm

Nuttige lengte L₁: 70,5 mm

Morseconus MK maat: 4

Spanschroeven: 232990 TX20

Technische beschrijving

Ø-bereik D _c	36 - 47 mm
Spanschroeven	232990 TX20
Nuttige lengte L ₁	70,5 mm
Morseconus MK maat	4
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	1,5×D
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	nee

Producttype

Wisselplaatboor

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20

674248 TX20

Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX20

232990 TX20

8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm

659874 50

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm

659906 1600

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm

659957 1600