

**Basiselement MK-schacht, zonder inwendige koeling, 1,5xD, Type: 48****Bestelgegevens**

Bestelnummer	232257 48
GTIN	4045197717894
Artikelklasse	22G

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

Recht gegroefd.**Opmerking:**

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Inwendige koeling: nee

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c: 48 - 65 mm

Nuttige lengte L₁: 97,5 mm

Morseconus MK maat: 5

Spanschroeven: 232990 TX20

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	97,5 mm
Ø-bereik D _c	48 - 65 mm
Spanschroeven	232990 TX20
Morseconus MK maat	5
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	1,5xD
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	nee

Producttype

Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor
verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm

659906 1600

8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale
lengte 50 mm

659874 50

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20

674248 TX20

Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX20

232990 TX20

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm

659957 1600