

**Basiselement MK-schacht, zonder inwendige koeling, 12×D, Type: 12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	232270 12
GTIN	4045197717900
Artikelklasse	22G

Omschrijving**Opmerking:**

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Voedingswaarden f met 10% en v_c -waarden met 30% reduceren.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: nee

Aantal snijkanten Z : 2

Ø-bereik D_c : 12 - 12,5 mm

Nuttige lengte L_1 : 144 mm

Morseconus MK maat: 2

Spanschroeven: 232990 TX7

Technische beschrijving

Spanschroeven	232990 TX7
Ø-bereik D_c	12 - 12,5 mm
Nuttige lengte L_1	144 mm
Morseconus MK maat	2
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	12×D
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	nee
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX7	232990 TX7
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX7	674248 TX7