

SWISS TOOLS

Boorstangschacht, HSK-T, Schacht-Ø / Ø D – A-maat: 63/40-140mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	320102 63/40-140
GTIN	2050001772930
Artikelklasse	36D

Omschrijving**Uitvoering:**

- Voor efficiënte draaibewerking.
- Voor links- en rechtsdraaiende bewerking.

Toepassing:

Voor de opname van wisselsnijkoppen.

Opmerking:

Zie voor geschikte wisselkoppen nr. 264826 – 264827.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	140 mm
Schacht-Ø	63 mm
Ø D	40 mm
Opname	HSK-T
Opnamenorm	ISO 12164-3
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstangbasisdeel