



## Veerklemtang met vergrendeling, totale lengte: 250mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	719967 250
GTIN	4003773078623
Artikelklasse	73F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gebaseerd op de matrijsgesmede waterpomptang Cobra® met mogelijkheid voor fijninstelling. Met speciale bekken voor het vasthouden van zelfspannende slangklemmen; **bekken 360° draaibaar**. Tang gezwart.

Met vergrendeling en eenhandsontgrendeling. Maakt eenvoudig en veilig werken met een gespannen klem mogelijk.

#### Voordeel:

Geringe krachtsinspanning dankzij superieure hefboomoverbrenging. Bekopening tot 80 mm.

#### Toepassing:

Voor betrouwbaar grijpen van zelfspannende slangklemmen, standaard-, draad- en ruimtebesparende klemmen alsmede veerringen.

### Technische beschrijving

totale lengte	250 mm
met vastzetter	ja
Aantal standen fijninstelling	19
Openingsbreedte	80 mm
Spanwijdte	≥ 40 mm
Normmaat	70 mm
max. spanafstand	40 mm
Uitvoering handgreep	bekleed met kunststof

Materiaal	Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard
Oppervlak tang	grijs gefosfateerd
Bekken 360° draaibaar	ja
Producttype	Klemtang