



Opzetadapter reductie, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	657949 2
GTIN	4018754161041
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchromd.

T.b.v. :

momentsleutel met 4-kant-opnames.

Opmerking:

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!

Gereedschap verwisselbaar: Opzetstuk

Breedte b: 28 mm

Hoogte h: 21 mm

Voor opzetstukken: 9×12 mm

Steekmaat S: 21,5 mm

Insteekschacht: 14×18 mm

Technische beschrijving

Breedte b	28 mm
Insteekschacht	14×18 mm
Voor opzetstukken	9×12 mm
Hoogte h	21 mm
Serie	7370/40
Steekmaat S	21,5 mm
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstuk
Producttype	Schroevendraaierset