

Garant**TCMT 110208, Soort: HB725**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260984 HB725
GTIN	4045197713599
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TCMT 110208 HB725 Soort: HB725

Spaanbreker: UM

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mmVoeding f : 0,05 - 0,5 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	UM
Snedecondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Hoofdtoepassing	UNI
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Soort	HB725

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 110208
Aantal wisselingen/snijanten	3
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien