

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260906 25/16
GTIN	4045197713278
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Onderlegplaat	269005 7
ISO-code houder	STGCR/L 2525M16
Schachtgrootte	25 mm
Plaatafmeting	16 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
geschikte wisselplaat	TC.. 16T3..
Koplengte L <sub>1</sub>	23 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Totale lengte L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 18	269028 18
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Onderlegplaat Type 7	269005 7
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500