

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260906 20/16
GTIN	4045197713261
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Funcatiebreedte L_4	25 mm
Koplengte L_1	22 mm
Schachtgrootte	20 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Onderlegplaat	269005 7
Plaatafmeting	16 mm
ISO-code houder	STGCR/L 2020K16
geschikte wisselplaat	TC.. 16T3..
Totale lengte L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 18	269028 18
Onderlegplaat Type 7	269005 7
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500