

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261352 20/11
GTIN	4045197713629
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Koplengte L ₁	50 mm
ISO-code houder	A20Q SVVCR/L11
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Halsbreedte L ₄	13,9 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	25 mm
Plaatafmeting	11 mm
Middenverplaatsing L ₃	14 mm
Totale lengte L	180 mm
Spanhoogte L ₂	19 mm
Instelhoek κ	72,5 graden
Nuttige diepte T	9,5 mm
Schacht-Ø D _s	20 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500