


Garant**CNMG 120412, Soort: HB725**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250160 HB725
GTIN	4045197713339
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120412 HB725 Soort: HB725

Spaanbreker: UM

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,2 - 6 mmVoeding f : 0,05 - 0,6 mm/omw,Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	1,2 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Snedecondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	UNI
Spaanbreker	UM
Voeding f	0,05 - 0,6 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,2 - 6 mm

Soort	HB725
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien