

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261353 16/11
GTIN	4045197713643
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Koplengte L ₁	40 mm
Halsbreedte L ₄	11,9 mm
Middenverplaatsing L ₃	14 mm
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	A16M SVVCR/L11
Minimale voorboor-Ø D _{min}	23 mm
Totale lengte L	150 mm
Spanhoogte L ₂	15,5 mm
Instelhoek κ	72,5 graden
Nuttige diepte T	9,5 mm
Schacht-Ø D _s	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500