

Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/16mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260907 16/16
GTIN	4045197713285
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 2
Plaatafmeting	16 mm
Functiebreedte L ₄	20 mm
Koplengte L ₁	22 mm
Schachtgrootte	16 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 16T3..
ISO-code houder	STGCR/L 1616H16
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Onderlegplaat	269005 7
Totale lengte L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 7

269005 7

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Wisselplaatschroevenset Type 18

269028 18

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500