

**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260907 20/16
GTIN	4045197713292
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Koplengte L <sub>1</sub>	22 mm
Schachtgrootte	20 mm
Plaatafmeting	16 mm
ISO-code houder	STGCR/L 2020K16
Wisselplaatschroevenset	269028 2
geschikte wisselplaat	TC.. 16T3..
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Onderlegplaat	269005 7
Totale lengte L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

---

**Accessoires**

Wisselplaatschroevenset Type 18

269028 18

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Onderlegplaat Type 7

269005 7

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500