

Garant**DC.T 11T308, Soort: HB725**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260464 HB725
GTIN	4045197713568
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 11T308 HB725 Soort: HB725

Spaanbreker: UM

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mmVoeding f : 0,05 - 0,5 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

Technische beschrijving

Snedecndities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	UNI
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Spaanbreker	UM
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,

Soort	HB725
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien