

**Garant****Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261352 16/11
GTIN	4045197713612
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	11 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	23 mm
Koplengte $L_1$	40 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
ISO-code houder	A16M SVVCR/L11
Middenverplaatsing $L_3$	14 mm
Halsbreedte $L_4$	11,9 mm
Totale lengte L	150 mm
Spanhoogte $L_2$	15,5 mm
Instelhoek $\kappa$	72,5 graden
Nuttige diepte T	9,5 mm
Schacht-Ø $D_5$	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500