

Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260907 25/16
GTIN	4045197713605
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	STGCR/L 2525M16
Koplengte L ₁	23 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 16T3..
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Plaatafmeting	16 mm
Onderlegplaat	269005 7
Functiebreedte L ₄	32 mm
Schachtgrootte	25 mm
Totale lengte L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 7

269005 7

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Wisselplaatschroevenset Type 18

269028 18

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500