

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261353 25/16
GTIN	4045197713667
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	16 mm
ISO-code houder	A25R SVVCR/L16
Middenverplaatsing L_3	20 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	34 mm
Wisselplaatschroevenset geschikte wisselplaat	269028 8 VC.. 1604..
Halsbreedte L_4	19,5 mm
Koplengte L_1	62,5 mm
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L_2	23 mm
Instelhoek κ	72,5 graden
Nuttige diepte T	13 mm
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaijermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500