

**Vleugeldeurkast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	949521 1000
GTIN	4062406082024
Artikelklasse	92S

Omschrijving**Uitvoering:**

verstevigde deuren. DOM-draaigreep met **stiftcilinderslot**. Legborden verstelbaar in een raster van 15 mm.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035. Deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**, niet met andere lak leverbaar.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Nuttige hoogte	830 mm
Aantal legborden	1
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugeldeur
Gewicht	32 kg
Hoogte	1000 mm

Diepte	400 mm
Breedte	930 mm
Materiaaldikte	0,8 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	70 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen	450 kg
Deuropeningshoek	125 graden
Hoogteverstelling in raster	15 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Producttype	Ordnerkast

Accessoires

Extra legbord Type 935	949524 935
Legborddragerset voor vleugeldeurkasten20-delig	959011