



Garderobekast met sokkel en veiligheidsspanjoetsluiting, Aantal compartimenten: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	949602 2
GTIN	4062406082079
Artikelklasse	92S

Omschrijving

OPMERKING: kleurkeuze mogelijk

Uitvoering:

Compartimentbreedte 300 mm met vastgelast legbord voor hoeden. Kledingstang met 3 schuifhaken. Deur met ventilatieopeningen in ruitpatroon en ingestanste etiketruimte. Keuze uit sokkel en kunststof poten.

Met spanjoetsluiting, afsluitbaar met een hangslot, max. gr. 40 (niet meegeleverd).

Ventilatieconcept: De luchttoevoer in het achterste gedeelte van de kastbodem zorgt voor een goede ventilatie en droging in het compartiment. De luchttoevoer bij speciale kasten gaat via openingen boven de naar achteren geplaatste sokkel.

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Niet in speciale kleuren mogelijk.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Kleuren: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Hoogte: 1800 mm

Breedte: 610 mm
 Diepte: 500 mm
 Per compartiment nuttige breedte: 220 mm
 Per compartiment nuttige diepte: 465 mm
 Per kledingcompartiment nuttige hoogte: 1270 mm

Technische beschrijving

Legbord diepte	465 mm
Breedte	610 mm
voor hangslot	ja
Met andere lak leverbaar	nee
Aantal legborden vast	1
Gewicht	43 kg
Hoogte	1800 mm
Per kledingcompartiment nuttige hoogte	1270 mm
Ventilatiesleuven deur	ja
Slot uitvoering	Veiligheidsspanjoetsluiting
Norm	DIN 4547
Per hoedenplank nuttige hoogte	345 mm
Naamplaat	nee
Legbord breedte	220 mm
Diepte	500 mm
Per compartiment nuttige diepte	465 mm
Per compartiment nuttige breedte	220 mm
Onderbouw uitvoering	Sokkel
Aantal compartimenten	2
Aantal kledingstangen	1
voor hangslot met beugel-Ø tot	6 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugeldeur
Schuin dak	nee
Materiaaldikte	0,8 mm

Deuropeningshoek	110 graden
Kleuren	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Producttype	Garderobekast

Accessoires

Kledinghanger Aantal 10	949775 10
Spiegel Type 1	949770 1
Hangslot verzinkt verschillend sluitend Type 40	085822 40
Precisie-cilinderslot met hoge beugel verschillend sluitend Behuizing-Ø 40 mm	085875 40
Extra schoenenplank Compartimentbreedte 300 mm	949760 300
Schoenenbak van kunststof Type 1	949761 1
Kledinghanger Aantal 1	949775 1