



Garderobekast met sokkel en veiligheidsspanjoetsluiting, Aantal compartimenten: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer

949602 4

GTIN

Artikelklasse

92S

Omschrijving

Uitvoering:

Compartimentbreedte 300 mm met vastgelast legbord voor hoeden. Kledingstang met 3 schuifhaken. Deur met ventilatieopeningen in ruitpatroon en ingestanste etiketruimte. Keuze uit sokkel en kunststof poten.

Met spanjoetsluiting, afsluitbaar met een hangslot, max. gr. 40 (niet meegeleverd).

Ventilatieconcept: De luchttoevoer in het achterste gedeelte van de kastbodem zorgt voor een goede ventilatie en droging in het compartiment. De luchttoevoer bij speciale kasten gaat via openingen boven de naar achteren geplaatste sokkel.

Norm:**DIN 4547****Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Niet in speciale kleuren mogelijk.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Hoogte	1800 mm
Aantal compartimenten	4
Met andere lak leverbaar	nee
Aantal legborden vast	1
Diepte	500 mm
Naamplaat	nee
Onderbouw uitvoering	Sokkel
Gewicht	77 kg
voor hangslot	ja
Slot uitvoering	Veiligheidsspanjoetsluiting
Per compartiment nuttige breedte	220 mm
Per compartiment nuttige diepte	465 mm
Per hoedenplank nuttige hoogte	345 mm
Schuin dak	nee
Norm	DIN 4547
Per kledingcompartiment nuttige hoogte	1270 mm
Breedte	1190 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Aantal kledingstangen	1
Ventilatiesleuven deur	ja
Legbord diepte	465 mm
voor hangslot met beugel-Ø tot	6 mm
Legbord breedte	220 mm
Materiaaldikte	0,8 mm
Deuropeningshoek	110 graden
Kleuren	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Producttype	Garderobekast

Accessoires

Kledinghanger Aantal 10	949775 10
Precisie-cilinderslot met hoge beugelverschillend sluitend Behuizing-Ø 40 mm	085875 40
Kledinghanger Aantal 1	949775 1