



Garderobekast met schuin dak, sokkel en veiligheidsspanjoetsluiting, Aantal compartimenten: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer

949621 3

GTIN

Artikelklasse

92S

Omschrijving

Uitvoering:

De romp heeft een schuin dak waardoor wordt voorkomen dat voorwerpen blijven liggen. Compartimentbreedte 300 mm met vastgelast legbord voor hoofddeksels. Kledingstang met 3 schuifhaken. Deur met ventilatieopeningen in ruitpatroon en ingestanste etiketruimte. Keuze uit sokkel of kunststof poten.

Met spanjoetsluiting, afsluitbaar met een hangslot, max. gr. 40 (niet meegeleverd).

Norm:**DIN 4547****Kleur:**

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, **poedercoating**. Niet in speciale kleuren mogelijk.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Per compartiment nuttige breedte

220 mm

Ventilatiesleuven deur	ja
Hoogte achter	2000 mm
voor hangslot	ja
Legbord breedte	220 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Aantal compartimenten	3
Geschikt voor integraalhelm	ja
Schuin dak	ja
Per compartiment nuttige diepte	465 mm
Slot uitvoering	Veiligheidsspanjoetsluiting
Onderbouw uitvoering	Sokkel
Diepte	500 mm
Aantal kledingstangen	1
Aantal legborden vast	1
Gewicht	70 kg
Hoogte voor	1800 mm
Norm	DIN 4547
Per hoedenplank met schuin dak nuttige hoogte	360 - 530 mm
voor hangslot met beugel-Ø tot	6 mm
Per kledingcompartiment nuttige hoogte	1260 mm
Breedte	900 mm
Legbord diepte	465 mm
Met andere lak leverbaar	nee
Materiaaldikte	0,8 mm
Deuropeningshoek	110 graden
Kleuren	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Producttype	Garderobekast

Accessoires

Kledinghanger Aantal 10	949775 10
Precisie-cilinderslot met hoge beugelverschillend sluitend Behuizing-Ø 40 mm	085875 40
Kledinghanger Aantal 1	949775 1