




Garderobekast met schuin dak, sokkel en DOM stiftcilinderslot, Aantal compartimenten: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer

949620 4

GTIN

Artikelklasse

92S

Omschrijving

Uitvoering:

De romp heeft een schuin dak waardoor wordt voorkomen dat voorwerpen blijven liggen. Compartimentbreedte 300 mm met vastgelast legbord voor hoofddeksels. Kledingstang met 3 schuifhaken. Deur met ventilatieopeningen in ruitpatroon en ingestanste etiketruimte. Keuze uit sokkel of kunststof poten.

Met kwalitatief hoogwaardig stiftcilinderslot.

Norm:**DIN 4547****Kleur:**

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, **poedercoating**. Niet in speciale kleuren mogelijk.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Legbord breedte

220 mm

Aantal kledingstangen	1
Per compartiment nuttige diepte	465 mm
Ventilatiesleuven deur	ja
Diepte	500 mm
Schuin dak	ja
Norm	DIN 4547
Hoogte voor	1800 mm
Per compartiment nuttige breedte	220 mm
Per hoedenplank met schuin dak nuttige hoogte	360 - 530 mm
Geschikt voor integraalhelm	ja
Gewicht	83 kg
Breedte	1190 mm
Met andere lak leverbaar	nee
Onderbouw uitvoering	Sokkel
Hoogte achter	2000 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Per kledingcompartiment nuttige hoogte	1260 mm
Slot uitvoering	Stiftcilinderslot
Aantal compartimenten	4
Aantal legborden vast	1
Legbord diepte	465 mm
Materiaaldikte	0,8 mm
Deuropeningshoek	110 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Producttype	Garderobekast

Accessoires

Kledinghanger Aantal 1	949775 1
Kledinghanger Aantal 10	949775 10