




Garderobekast met schuin dak, sokkel en DOM stiftcilinderslot, Aantal compartimenten: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	949620 3
GTIN	4062406082178
Artikelklasse	92S

Omschrijving

OPMERKING: kleurkeuze mogelijk

Uitvoering:

De romp heeft een schuin dak waardoor wordt voorkomen dat voorwerpen blijven liggen. Compartimentbreedte 300 mm met vastgelast legbord voor hoofddeksels. Kledingstang met 3 schuifhaken. Deur met ventilatieopeningen in ruitpatroon en ingestanste etiketruimte. Keuze uit sokkel of kunststof poten.

Met kwalitatief hoogwaardig stiftcilinderslot.

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, **poedercoating**. Niet in speciale kleuren mogelijk.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Kleuren: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Hoogte voor: 1800 mm

Hoogte achter: 2000 mm

Breedte: 900 mm

Diepte: 500 mm
 Per compartiment nuttige breedte: 220 mm
 Per compartiment nuttige diepte: 465 mm

Technische beschrijving

Ventilatiesleuven deur	ja
Per compartiment nuttige breedte	220 mm
Schuin dak	ja
Diepte	500 mm
Aantal compartimenten	3
Aantal legborden vast	1
Geschikt voor integraalhelm	ja
Legbord breedte	220 mm
Hoogte voor	1800 mm
Breedte	900 mm
Met andere lak leverbaar	nee
Onderbouw uitvoering	Sokkel
Legbord diepte	465 mm
Norm	DIN 4547
Gewicht	70 kg
Slot uitvoering	Stiftcilinderslot
Per hoedenplank met schuin dak nuttige hoogte	360 - 530 mm
Hoogte achter	2000 mm
Per compartiment nuttige diepte	465 mm
Aantal kledingstangen	1
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Per kledingcompartiment nuttige hoogte	1260 mm
Materiaaldikte	0,8 mm
Deuropeningshoek	110 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis

Kleuren	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Producttype	Garderobekast

Accessoires

Spiegel Aantal 1	949770 1
Kledinghanger Aantal 10	949775 10
Extra schoenenplank Compartimentbreedte 300 mm	949760 300
Schoenenbak van kunststof Aantal 1	949761 1
Kledinghanger Aantal 1	949775 1