



Garderobekast met schuin dak, sokkel en DOM stiftcilinderslot, Aantal compartimenten: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer

949620 2

GTIN

Artikelklasse

92S

Omschrijving

Uitvoering:

De romp heeft een schuin dak waardoor wordt voorkomen dat voorwerpen blijven liggen. Compartimentbreedte 300 mm met vastgelast legbord voor hoofddeksels. Kledingstang met 3 schuifhaken. Deur met ventilatieopeningen in ruitpatroon en ingestanste etiketruimte. Keuze uit sokkel of kunststof poten.

Met kwalitatief hoogwaardig stiftcilinderslot.

Norm:**DIN 4547****Kleur:**

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, **poedercoating**. Niet in speciale kleuren mogelijk.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Gewicht

49 kg

Geschikt voor integraalhelm	ja
Met andere lak leverbaar	nee
Diepte	500 mm
Hoogte achter	2000 mm
Slot uitvoering	Stiftcilinderslot
Per compartiment nuttige breedte	220 mm
Schuin dak	ja
Legbord breedte	220 mm
Per kledingcompartiment nuttige hoogte	1260 mm
Legbord diepte	465 mm
Norm	DIN 4547
Aantal legborden vast	1
Breedte	610 mm
Per hoedenplank met schuin dak nuttige hoogte	360 - 530 mm
Onderbouw uitvoering	Sokkel
Aantal compartimenten	2
Aantal kledingstangen	1
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Per compartiment nuttige diepte	465 mm
Hoogte voor	1800 mm
Ventilatiesleuven deur	ja
Materiaaldikte	0,8 mm
Deuropeningshoek	110 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Producttype	Garderobekast

Accessoires

Kledinghanger Aantal 1	949775 1
Schoenenbak van kunststof Type 1	949761 1
Kledinghanger Aantal 10	949775 10
Spiegel Type 1	949770 1
Extra schoenenplank Compartmentbreedte 300 mm	949760 300