



Garderobekast met schuin dak, sokkel en veiligheidsspanjoetsluiting, Aantal compartimenten: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer

949621 2

GTIN

Artikelklasse

92S

Omschrijving

Uitvoering:

De romp heeft een schuin dak waardoor wordt voorkomen dat voorwerpen blijven liggen. Compartimentbreedte 300 mm met vastgelast legbord voor hoofddeksels. Kledingstang met 3 schuifhaken. Deur met ventilatieopeningen in ruitpatroon en ingestanste etiketruimte. Keuze uit sokkel of kunststof poten.

Met spanjoetsluiting, afsluitbaar met een hangslot, max. gr. 40 (niet meegeleverd).

Norm:**DIN 4547****Kleur:**

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, **poedercoating**. Niet in speciale kleuren mogelijk.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Per compartiment nuttige diepte

465 mm

Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Hoogte achter	2000 mm
Legbord breedte	220 mm
voor hangslot	ja
Slot uitvoering	Veiligheidsspanjoetsluiting
Aantal legborden vast	1
Met andere lak leverbaar	nee
Gewicht	49 kg
Schuin dak	ja
Per compartiment nuttige breedte	220 mm
Onderbouw uitvoering	Sokkel
Geschikt voor integraalhelm	ja
Legbord diepte	465 mm
Aantal kledingstangen	1
voor hangslot met beugel-Ø tot	6 mm
Hoogte voor	1800 mm
Breedte	610 mm
Aantal compartimenten	2
Ventilatiesleuven deur	ja
Diepte	500 mm
Norm	DIN 4547
Per kledingcompartiment nuttige hoogte	1260 mm
Per hoedenplank met schuin dak nuttige hoogte	360 - 530 mm
Materiaaldikte	0,8 mm
Deuropeningshoek	110 graden
Kleuren	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Producttype	Garderobekast

Accessoires

Extra schoenenplank Compartmentbreedte 300 mm	949760 300
Schoenenbak van kunststof Type 1	949761 1
Kledinghanger Aantal 1	949775 1
Precisie-cilinderslot met hoge beugelverschillend sluitend Behuizing-Ø 40 mm	085875 40
Spiegel Type 1	949770 1
Kledinghanger Aantal 10	949775 10