




Garderobekast met schuin dak, kunststof poten en veiligheidsspanjoetsluiting, Aantal compartimenten: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer

949623 4

GTIN

Artikelklasse

92S

Omschrijving

Uitvoering:

De romp heeft een schuin dak waardoor wordt voorkomen dat voorwerpen blijven liggen. Compartimentbreedte 300 mm met vastgelast legbord voor hoofddeksels. Kledingstang met 3 schuifhaken. Deur met ventilatieopeningen in ruitpatroon en ingestanste etiketruimte. Keuze uit sokkel of kunststof poten.

Met spanjoetsluiting, afsluitbaar met een hangslot, max. maat 40 (niet meegeleverd).

Norm:**DIN 4547****Kleur:**

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, **poedercoating**. Niet in speciale kleuren mogelijk.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Schuin dak

ja

voor hangslot	ja
Per compartiment nuttige diepte	465 mm
Legbord breedte	220 mm
Breedte	1190 mm
Ventilatiesleuven deur	ja
Hoogte voor	1800 mm
Aantal legborden vast	1
Aantal kledingstangen	1
Onderbouw uitvoering	Kunststof poten
Diepte	500 mm
Norm	DIN 4547
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Geschikt voor integraalhelm	ja
Per kledingcompartiment nuttige hoogte	1260 mm
Legbord diepte	465 mm
Per hoedenplank met schuin dak nuttige hoogte	360 - 530 mm
Hoogte achter	2000 mm
Met andere lak leverbaar	nee
voor hangslot met beugel-Ø tot	6 mm
Slot uitvoering	Veiligheidsspanjoetsluiting
Gewicht	83 kg
Aantal compartimenten	4
Per compartiment nuttige breedte	220 mm
Materiaaldikte	0,8 mm
Deuropeningshoek	110 graden
Kleuren	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Producttype	Garderobekast

Accessoires

Kledinghanger Aantal 10	949775 10
Extra schoenenplank Compartmentbreedte 300 mm	949760 300
Schoenenbak van kunststof Type 1	949761 1
Precisie-cilinderslot met hoge beugelverschillend sluitend Behuizing-Ø 40 mm	085875 40
Spiegel Type 1	949770 1
Kledinghanger Aantal 1	949775 1