



## Garderobekast met zitbank en DOM stiftcilinderslot, Aantal compartimenten: 2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	949624 2
GTIN	4062406082284
Artikelklasse	92S

### Omschrijving

#### OPMERKING: kleurkeuze mogelijk

#### Uitvoering:

Compartimentbreedte 300 mm met vastgelast legbord voor hoeden. Kledingstang met 3 schuifhaken. Deur met ventilatieopeningen in ruitpatroon en ingestanste etiketruimte. Zittinglatten standaard van beuken, profiel ca. 60×35 mm, aan alle zijden geschaafd, aan bovenzijde afgerond, transparant gelakt.

Met kwalitatief hoogwaardig stiftcilinderslot.

#### Norm:

**DIN 4547**

#### Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Niet in speciale kleuren mogelijk.

#### Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Kleuren: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Hoogte: 2090 mm

Breedte: 610 mm

Diepte: 500 mm

Per compartiment nuttige breedte: 230 mm  
 Per compartiment nuttige diepte: 465 mm  
 Per kledingcompartiment nuttige hoogte: 1260 mm

## Technische beschrijving

Hoogte	2090 mm
Per compartiment nuttige diepte	465 mm
Zitbank hoogte	420 mm
Diepte	500 mm
Per kledingcompartiment nuttige hoogte	1260 mm
Gewicht	45 kg
Zitbank diepte	315 mm
Breedte	610 mm
Legbord diepte	465 mm
Per hoedenplank nuttige hoogte	345 mm
Legbord breedte	220 mm
Aantal compartimenten	2
Per compartiment nuttige breedte	230 mm
Materiaaldikte	0,8 mm
Deuropeningshoek	110 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Producttype	Garderobekast

## Accessoires

Kledinghanger Aantal 10	949775 10
Spiegel Aantal 1	949770 1
Kledinghanger Aantal 1	949775 1
Schoenenbak van kunststof Aantal 1	949761 1

Extra schoenenplank Compartimentbreedte 300 mm

949760 300