



Garderobekast voor scheiding van schone en vuile kleding, met sokkel en veiligheidsspanjoetsluiting, Aantal compartimenten: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	949702 2
GTIN	4062406082420
Artikelklasse	92S

Omschrijving

OPMERKING: kleurkeuze mogelijk

Uitvoering:

Garderobekast met extra breed, gedeeld vak voor scheiding van schone en vuile kleding. De tussenwand in een compartiment is bedoeld voor de hygiënische scheiding van normale kleding en werkkleding. De twee tegen elkaar sluitende vleugeldeuren zijn centraal afsluitbaar met een slot. Uitvoering van de garderobekast zoals beschreven onder nr. 949601.

Met spanjoetsluiting, afsluitbaar met een hangslot, max. maat 40 (niet meegeleverd).

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Niet in speciale kleuren mogelijk.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Kleuren: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Hoogte: 1800 mm

Breedte: 610 mm

Diepte: 500 mm

Per compartiment nuttige breedte: 2 × 240 mm

Per compartiment nuttige diepte: 465 mm

Per kledingcompartiment nuttige hoogte: 1260 mm

Technische beschrijving

Hoogte	1800 mm
Per compartiment nuttige diepte	465 mm
Legbord diepte	465 mm
Per kledingcompartiment nuttige hoogte	1260 mm
Diepte	500 mm
Per compartiment nuttige breedte	2 × 240 mm
Gewicht	43 kg
Per hoedenplank nuttige hoogte	345 mm
Breedte	610 mm
Legbord breedte	220 mm
Materiaaldikte	0,8 mm
Deuropeningshoek	110 graden
Kleuren	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Producttype	Garderobekast

Accessoires

Extra schoenenplank Compartimentbreedte 300 mm	949760 300
Schoenenbak van kunststof Aantal 1	949761 1
Precisie-cilinderslot met hoge beugel verschillend sluitend Behuizing-Ø 40 mm	085875 40
Hangslot verzinkt verschillend sluitend Type 40	085822 40
Spiegel Aantal 1	949770 1
Kledinghanger Aantal 10	949775 10
Kledinghanger Aantal 1	949775 1

