



Combislijpschijf PREMIUM*** CUT AND GRIND, Schijf-Ø: 115mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	563220 115
GTIN	9003170019132
Artikelklasse	53T

Omschrijving

Uitvoering:

Dunne **combislijpschijf** met multilayer-structuur voor hoge stabiliteit, met dieptesnede-bescherming in het gebogen gedeelte.

Toepassing:

Voor doorslijpen en voor licht afschuren zonder gereedschapswissel.

Specificatie:

A46Q-BFXA.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	13300 min ⁻¹
Vormbeschrijving	gebogen
Boring-Ø	22,23 mm
Schijfbreedte	2 mm
Specificatie	A46Q-BFXA
Schijf-Ø	115 mm

Voor materiaaldiktes	6 - 10 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	20-30 graden
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
droog	geschikt		