

Garant**HiPer-Drill snij-inzetdeel m7, HB7725, Ø D: 17,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	231660 17,5
GTIN	4045197714428
Artikelklasse	21M

Omschrijving**Uitvoering:**

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing. Rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand $\leq 20 \mu\text{m}$. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Opmerking:

Snijgegevens gelden voor basiselement $5 \times D$.

Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.

Technische beschrijving

Ø D	17,5 mm
Voor basiselement maat	17 mm
Voeding f in GG(G)	0,34 mm/omw,
Serie	HiPer-Drill
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Tophoek	135 graden

Soort	HB7725
Snijmateriaal	HM
Semi-standaard	ja
Aantal snijkanten Z	2
Producttype	Snij-inzetdeel voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	90 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	70 m/min	P
GG(G)	geschikt	100 m/min	K
nat maximaal	geschikt		