

Garant
HiPer-Drill snij-inzetdeel m7, HB7725, Ø D: 32 mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 231660 32 |
| GTIN | 4045197714770 |
| Artikelklasse | 21M |

Omschrijving
Uitvoering:

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing. Rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand $\leq 20 \mu\text{m}$. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Opmerking:

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar. Snijgegevens gelden voor basiselement $5 \times D$. Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.

voor basiselement Ø D: 32 mm

Voeding f in GG(G): 0,47 mm/omw,

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|--------------|
| voor basiselement Ø D | 32 mm |
| Ø D | 32 mm |
| Voeding f in GG(G) | 0,47 mm/omw, |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 1 |
| Soort | HB7725 |

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Snijmateriaal | HM |
| Tophoek | 135 graden |
| Aantal snijkanten Z | 2 |
| Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |