

**Garant****Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250034 32/12
GTIN	4062406082956
Artikelklasse	21U

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	A32X DCLNR/L12
Totale lengte L	288 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	38 mm
Middenverplaatsing $L_3$	22 mm
Onderlegplaatschroef	259027 2
Instelhoek $\kappa$	95 graden
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Plaatafmeting	12 mm
Onderlegplaat	259033 2
Spanhoogte $L_2$	31 mm
Klemstuk, schroef, O-ring	259036 1
Schacht-Ø $D_s$	35 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang