

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250035 25/12
GTIN	4062406082963
Artikelklasse	21U

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	17 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	29,5 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
ISO-code houder	A25X DCLNR/L12
Onderlegplaatschroef	259027 2
Plaatafmeting	12 mm
Instelhoek κ	95 graden
Onderlegplaat	259033 2
Spanhoogte L_2	24,3 mm
Totale lengte L	225 mm
Klemstuk, schroef, O-ring	259036 1
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang