

Garant GRIDLINE

Werkbank, links open, rechts 4 lades, Bamboeblad, 20×20G, Bladlengte: 1500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	921001 1500
GTIN	4062406082802
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. Ladenbehuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien.

Naar achteren geplaatste, open behuizing om ergonomisch te kunnen zitten.

Laderomp altijd lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**. Ladefronten in verschillende kleuren.

Geen storende kanten rondom voor een optimale reiniging en benutting van het oppervlak met indelingsmateriaal (boxen, hardschuim-interieurs, sleufscheidingsstrips). Montage van lades in een raster van 25 mm.

Sluitsysteem met stiftcilinderslot met 5 sluitstiften, modulair cilinderhuis. Geschikt voor sluitsystemen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 100, 150, 200

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, **poedercoating**. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Gewicht	125,6 kg
Werkblad lengte	1500 mm
Onderbouw diepte	700 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	525 mm
Hoogte	850 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Serie	Ready-to-go
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	800 kg
Aantal lades	4
Onderbouw breedte	1300 mm
Werkblad diepte	750 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Werkblad dikte	50 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

Werkplaatsassortiment Aantal gereedschappen 26	955081 26
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/2	950300 75/2
easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/1	950300 75/1
lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100
Afschrijven en zagen Aantal gereedschappen 8	954895 8
Mat voor lades Afmeting in G 20X20	951830 20X20
Steekringsleutelset Aantal gereedschappen 20	952505 20
Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5	954305 5
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 20X20	951910 20X20
Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 20X20	951885 20X20
easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/3	950300 75/3
Dopsleutelassortiment 1/2 inch Aantal gereedschappen 32	953821 32
lade Fronthoogte lade 200 mm	927800 200
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 150/5	950320 150/5
Demontagegereedschap Type 1	950070 1
Dopsleutelassortiment 1/4 en 1/2 inch Aantal gereedschappen 37	953828 37
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 100/1	950320 100/1
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 100/3	950320 100/3
Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5	954295 5
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/1	950320 75/1
Comfort Close lades intrek-dempingsysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 150/4	950320 150/4
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 100/2	950320 100/2
lade Fronthoogte lade 150 mm	927800 150
Schroevendraaier-assortiment Aantal gereedschappen 10	953521 10
Dopsleutelassortiment 1/4 en 1/2 inch Aantal gereedschappen 39	953833 39
Cilinderhuis met 2 sleutels Sleutelnummer Ho (3-cijferig) 003	950050 003
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/2	950320 75/2
Reinigings- en verzorgingsolieset Type 1	926403 1
Assortiment vijlen Aantal gereedschappen 6	952253 6
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/3	950320 75/3
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
Werkplaatsassortiment Aantal gereedschappen 22	955071 22
Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5	954306 5
Schroevendraaierassortiment Aantal gereedschappen 10	953522 10
Werkplaatsassortiment Aantal gereedschappen 22	955072 22