

Garant GRIDLINE

Werkbank, 9 lades, Blad van beuken multiplex, 20×20G, Bladlengte: 1500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	921084 1500
GTIN	4062406083038
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. Ladenbehuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien.

Laderomp altijd lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**. Ladefronten in verschillende kleuren. Geen storende kanten rondom voor een optimale reiniging en benutting van het oppervlak met indelingsmateriaal (boxen, hardschuim-interieurs, sleufscheidingsstrips). Montage van lades in een raster van 25 mm.

Sluitsysteem met stiftcilinderslot met 5 sluitstiften, modulair cilinderhuis. Geschikt voor sluitsystemen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (links) mm: 75, 75, 100, 125, 150

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 100, 150, 200

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, **poedercoating**. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Onderbouw breedte	1300 mm
-------------------	---------

Gewicht	179,3 kg
Werkblad diepte	750 mm
Werkblad lengte	1500 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Onderbouw diepte	700 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Aantal lades	4
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Hoogte	850 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	800 kg
Lades nuttige diepte	500 mm
Serie	Ready-to-go
Werkblad dikte	50 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	525 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 20X20	951885 20X20
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 100/3	950320 100/3
easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/3	950300 75/3
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 20X20	951910 20X20
lade Fronthoogte lade 125 mm	927800 125
Steekringsleutelset Aantal gereedschappen 20	952505 20
Schroevendraaier-assortiment Aantal gereedschappen 10	953521 10
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 100/2	950320 100/2
lade Fronthoogte lade 150 mm	927800 150
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 125/4	950320 125/4
Werkplaatsassortiment Aantal gereedschappen 22	955071 22
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 125/1	950320 125/1
Cilinderhuis met 2 sleutels Sleutelnummer Ho (3-cijferig) 003	950050 003
Mat van zacht PVC, transparant Breedte 1500 mm	951951 1500
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 125/6	950320 125/6
Mat voor lades Afmeting in G 20X20	951830 20X20
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/3	950320 75/3
Dopsleutelassortiment 1/4 en 1/2 inch Aantal gereedschappen 39	953833 39
Dopsleutelassortiment 1/2 inch Aantal gereedschappen 32	953821 32
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/1	950300 75/1
	953828 37

Dopsleutelassortiment 1/4 en 1/2 inch Aantal gereedschappen 37

Werkplaatsassortiment Aantal gereedschappen 26	955081 26
easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/2	950300 75/2
Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5	954295 5
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/2	950320 75/2
Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5	954305 5
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 125/3	950320 125/3
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/1	950320 75/1
Afschrijven en zagen Aantal gereedschappen 8	954895 8
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 100/1	950320 100/1
Assortiment vijlen Aantal gereedschappen 6	952253 6
Demontagegereedschap Type 1	950070 1
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 150/5	950320 150/5
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 150/4	950320 150/4
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Comfort Close lades intrek-dempingssysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100
Werkplaatsassortiment Aantal gereedschappen 22	955072 22
Schroevendraaierassortiment Aantal gereedschappen 10	953522 10
Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5	954306 5