

Garant GRIDLINE

Werkbank, 9 lades, Bamboeblad, 20×20G, Bladlengte: 1500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	921091 1500
GTIN	4062406083052
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. Ladenbehuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien.

Laderomp altijd lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**. Ladefronten in verschillende kleuren.

Geen storende kanten rondom voor een optimale reiniging en benutting van het oppervlak met indelingsmateriaal (boxen, hardschuim-interieurs, sleufscheidingsstrips). Montage van lades in een raster van 25 mm.

Sluitsysteem met stiftcilinderslot met 5 sluitstiften, modulair cilinderhuis. Geschikt voor sluitsystemen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (links) mm: 75, 75, 100, 125, 250

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 100, 200, 250

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, **poedercoating**. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Lades nuttige breedte in G	20
----------------------------	----

Onderbouw diepte	700 mm
Onderbouw breedte	1300 mm
Werkblad dikte	50 mm
Gewicht	181,7 kg
Lades nuttige diepte	500 mm
Serie	Ready-to-go
Lades nuttige breedte	500 mm
Werkblad diepte	750 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Werkblad lengte	1500 mm
Hoogte	950 mm
Aantal lades	4
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	800 kg
Ladenbehuizing nuttige hoogte	625 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

Werkplaatsassortiment Aantal gereedschappen 22	955071 22
lade Fronthoogte lade 125 mm	927800 125
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
Comfort Close lades intrek-dempingsysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 100/2	950320 100/2
Schroevendraaier-assortiment Aantal gereedschappen 10	953521 10
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 150/5	950320 150/5
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 100/1	950320 100/1
Steekringsleutelset Aantal gereedschappen 20	952505 20
lade Fronthoogte lade 250 mm	927800 250
Cilinderhuis met 2 sleutels Sleutelnummer Ho (3-cijferig) 003	950050 003
Werkplaatsassortiment Aantal gereedschappen 26	955081 26
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 20X20	951910 20X20
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/2	950320 75/2
Dopsleutelassortiment 1/4 en 1/2 inch Aantal gereedschappen 37	953828 37
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 150/4	950320 150/4
Dopsleutelassortiment 1/4 en 1/2 inch Aantal gereedschappen 39	953833 39
Demontagegereedschap Type 1	950070 1
Afschrijven en zagen Aantal gereedschappen 8	954895 8
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/1	950300 75/1
	950320 125/4

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment
Lades met fronthoogte / type 125/4

Dopsleutelassortiment 1/2 inch Aantal gereedschappen 32 953821 32

Mat van zacht PVC, transparant Breedte 1500 mm 951951 1500

Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5 954305 5

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment
Lades met fronthoogte / type 125/3 950320 125/3

Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5 954295 5

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment
Lades met fronthoogte / type 75/1 950320 75/1

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment
Lades met fronthoogte / type 100/3 950320 100/3

Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 20X20 951885 20X20

Reinigings- en verzorgingsolieset Type 1 926403 1

easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met
fronthoogte / type 75/2 950300 75/2

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment
Lades met fronthoogte / type 125/6 950320 125/6

Assortiment vijlen Aantal gereedschappen 6 952253 6

easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met
fronthoogte / type 75/3 950300 75/3

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment
Lades met fronthoogte / type 75/3 950320 75/3

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment
Lades met fronthoogte / type 125/1 950320 125/1

lade Fronthoogte lade 100 mm 927800 100

Mat voor lades Afmeting in G 20X20 951830 20X20

Schroevendraaierassortiment Aantal gereedschappen 10 953522 10

Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5 954306 5

Werkplaatsassortiment Aantal gereedschappen 22 955072 22