

Garant GRIDLINE

Werkbank, links deur, rechts 4 lades, lade over de volle breedte, Eluplan-blad donker, 20×20G, Bladlengte: 1500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	921127 1500
GTIN	4062406083106
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. Ladenbehuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien.

Laderomp altijd lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**. Ladefronten in verschillende kleuren.

Geen storende kanten rondom voor een optimale reiniging en benutting van het oppervlak met indelingsmateriaal (boxen, hardschuim-interieurs, sleufscheidingsstrips). Montage van lades in een raster van 25 mm.

Sluitsysteem met stiftcilinderslot met 5 sluitstiften, modulair cilinderhuis. Geschikt voor sluitsystemen.

Met lade over de volle breedte voor het opbergen van groot gereedschap.

Plaatsing:

Deurhoogte (links) mm: 325

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 50, 75, 75, 125

Lade over de volle breedte met fronthoogte mm: 125

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, **poedercoating**. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Hoogte	850 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	800 kg
Werkblad diepte	750 mm
Werkblad lengte	1500 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	325 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Lades nuttige diepte	500 mm
Werkblad dikte	50 mm
Aantal lades	4
Lades nuttige breedte in G	20
Gewicht	136,1 kg
Onderbouw breedte	1300 mm
Serie	Ready-to-go
Lade over volle breedte, nuttige breedte	1100 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Lade over volle breedte, nuttige diepte	500 mm
Onderbouw diepte	700 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/3	950320 75/3
Comfort Close lades intrek-dempingssysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
lade Fronthoogte lade 125 mm	927800 125
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 100/1	950320 100/1
Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5	954305 5
easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 50/3	950300 50/3
Demontagegereedschap Type 1	950070 1
easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/3	950300 75/3
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 125/6	950320 125/6
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/1	950320 75/1
easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 50/2	950300 50/2
lade Fronthoogte lade 50 mm	927800 50
Mat voor lades Afmeting in G 20X20	951830 20X20
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 100/2	950320 100/2
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/2	950320 75/2
Werkplaatsassortiment Aantal gereedschappen 26	955081 26
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 125/4	950320 125/4
Cilinderhuis met 2 sleutels Sleutelnummer Ho (3-cijferig) 003	950050 003
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5	954295 5
Assortiment vijlen Aantal gereedschappen 6	952253 6
Schroevendraaier-assortiment Aantal gereedschappen 10	953521 10
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 20X20	951910 20X20
easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/2	950300 75/2
Steekringsleutelset Aantal gereedschappen 20	952505 20
easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/1	950300 75/1
Dopsleutelassortiment 1/2 inch Aantal gereedschappen 32	953821 32
easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 50/1	950300 50/1
Dopsleutelassortiment 1/4 en 1/2 inch Aantal gereedschappen 39	953833 39
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Dopsleutelassortiment 1/4 en 1/2 inch Aantal gereedschappen 37	953828 37
Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 20X20	951885 20X20
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 125/1	950320 125/1
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 100/3	950320 100/3
Afschrijven en zagen Aantal gereedschappen 8	954895 8
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 125/3	950320 125/3
Werkplaatsassortiment Aantal gereedschappen 22	955071 22
Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5	954306 5
Schroevendraaierassortiment Aantal gereedschappen 10	953522 10

Werkplaatsassortiment Aantal gereedschappen 22

955072 22