

Garant GRIDLINE

Werkbank, links deur, rechts 4 lades, lade over de volle breedte, Bamboeblad, 20x20G, Bladlengte: 1500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	921131 1500
GTIN	4062406083113
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. Ladenbehuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien.

Laderomp altijd lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**. Ladefronten in verschillende kleuren.

Geen storende kanten rondom voor een optimale reiniging en benutting van het oppervlak met indelingsmateriaal (boxen, hardschuim-interieurs, sleufscheidingsstrips). Montage van lades in een raster van 25 mm.

Sluitsysteem met stiftcilinderslot met 5 sluitstiften, modulair cilinderhuis. Geschikt voor sluitsystemen.

Met lade over de volle breedte voor het opbergen van groot gereedschap.

Plaatsing:

Deurhoogte (links) mm: 425

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 100, 100, 150

Lade over de volle breedte met fronthoogte mm: 125

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

Lades nuttige diepte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Werkblad dikte	50 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	800 kg
Werkblad lengte	1500 mm
Werkblad diepte	750 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Serie	Ready-to-go
Lades nuttige breedte	500 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Onderbouw breedte	1300 mm
Hoogte	950 mm
Onderbouw diepte	700 mm
Lade over volle breedte, nuttige diepte	500 mm
Gewicht	151,2 kg
Lade over volle breedte, nuttige breedte	1100 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	425 mm
Aantal lades	4
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

Comfort Close lades intrek-dempingssysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
Schroevendraaier-assortiment Aantal gereedschappen 10	953521 10
Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 20X20 lade Fronthoogte lade 150 mm	951910 20X20 927800 150
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 150/4	950320 150/4
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/2	950320 75/2
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 150/5	950320 150/5
Cilinderhuis met 2 sleutels Sleutelnummer Ho (3-cijferig) 003	950050 003
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 100/2	950320 100/2
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 100/3	950320 100/3
easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/2	950300 75/2
Assortiment vijlen Aantal gereedschappen 6 lade Fronthoogte lade 100 mm	952253 6 927800 100
Dopsleutelassortiment 1/4 en 1/2 inch Aantal gereedschappen 37	953828 37
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/3	950320 75/3
Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 20X20	951885 20X20
Dopsleutelassortiment 1/2 inch Aantal gereedschappen 32	953821 32

Werkplaatsassortiment Aantal gereedschappen 22	955071 22
easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/3	950300 75/3
easyPick onderdelenbakken-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/1	950300 75/1
Mat van zacht PVC, transparant Breedte 1500 mm	951951 1500
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 100/1	950320 100/1
Steekringsleutelset Aantal gereedschappen 20	952505 20
Dopsleutelassortiment 1/4 en 1/2 inch Aantal gereedschappen 39	953833 39
Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment Lades met fronthoogte / type 75/1	950320 75/1
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Mat voor lades Afmeting in G 20X20	951830 20X20
Demontagegereedschap Type 1	950070 1
Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5	954305 5
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Werkplaatsassortiment Aantal gereedschappen 26	955081 26
Reinigings- en verzorgingsolieset Type 1	926403 1
Afschrijven en zagen Aantal gereedschappen 8	954895 8
Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5	954295 5
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5	954306 5
Schroevendraaierassortiment Aantal gereedschappen 10	953522 10
Werkplaatsassortiment Aantal gereedschappen 22	955072 22