

Garant GRIDLINE

**Vario Basic werkbank, met achterwand, hoogte 850 mm, Bamboeblad,  
Bladlengte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	922021 1000
GTIN	4062406083144
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Extra achterwand voor verhoging van het draagvermogen. Met 1 × paar verstevigingsplaten.

**Levering:**

2 × werkbankpoten, 1 × paar verstevigingsplaten, 1 × achterwand tweedelig, werkblad.

**Accessoires:**

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

**Kleur:**

Romp en werkbankpoten lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Materiaal werkblad	Bamboe
Werkblad lengte	1000 mm
Gewicht	50 kg

Werkblad dikte	50 mm
Hoogte	850 mm
Serie	vario Basic
Werkblad diepte	750 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	850 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	600 kg
Bladdikte	50 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werktafel

## Accessoires

Achterwand / aflegbordeendelig Geschikt voor werkbladlengte 1000 mm	927140 1000
Werkblad dikte 50 mm van kruiselings verlijmde bamboe Bladlengte 1000 mm	926001 1000
Werkbankpoot Hoogte 800 mm	927000 800
Verstevigingsplaat Type 1	927122 1